

SCHEDA TECNICA N° 037



Bunt Hochglanzlack

Tinteggiabile attraverso **einZA mix**

I. Materiale

einZA Bunt vernici a smalto sono smalti particolarmente adatti per gli artigiani. Si distinguono per una facile lavorazione, una lucentezza permanente e una liscia dilatazione. Le verniciature con einZA Bunt si puliscono facilmente con gli usuali detergenti domestici. einZA (mix) Bunt Hochglanzlack è adatto per termosifoni ad acqua calda (eccetto bianco).

Tipo di materiale	vernice a smalto a base di resina sintetica
Campo d'impiego	verniciature durevoli brillanti per esterni ed interni su legno e metallo
Colori	bianco e tinte secondo cartella colori, nonché una gran varietà di tinte ottenibili attraverso il sistema di mescolamento delle tinte einZA mix, con le tinte di base 1, 2 e 3
Grado di brillantezza	brillante
Peso specifico	0,930 - 1,150 = 930 fino a 1.150 g/l (in funzione della tinta)
Base di legante	combinazione di resine alchidiche a lungo olio
Base di pigmentazione	pigmenti puri senza eccipienti, esente da piombo e cromato
Resistenza termica	80 °C fino a 180 °C in funzione della tinta
Confezioni	standard: 2,5 l - 750 ml - 250 ml einZA mix: 1 l - 3 l

II. Caratteristiche ed indicazioni per l'uso

Resistenza alla luce	ottima
Resistenza agli agenti chimici	buona agli acidi deboli, alle liscive e ai detergenti domestici
Resistenza allo sfregamento / Resistenza alle intemperie / Aderenza / Elasticità / Resistenza agli urti	adempono i requisiti delle normative DIN e VOB
Compatibilità	tinte mescolabili tra di loro in ogni rapporto
Tempi di essiccazione (20 °C, 65 - 75 % umid. rel., 80 µm strato umido)	asciutto fuori polvere dopo ca. 4 - 5 ore asciutto al tatto dopo ca. 10 - 12 ore
Resa	10 - 12 m ² /l = 80 - 100 ml/m ²
Diluizione	einZA Lackverdünnung AF
per applicazione a pennello	non diluito
per applicazione a rullo	non diluito
Applicazione a spruzzo airless	non diluito, adatto per apparecchi a stantuffo ed a membrana

Lavorazione

Riverniciabile a pennello	dopo ca. 18 ore
Riverniciabile a spruzzo	dopo ca. 18 ore
Levigabile	dopo ca. 48 ore
Pulizia degli attrezzi	einZA Lackverdünnung AF o einZA Lackverdünnung-acquaragia minerale

vedasi retro !

III. Sequenza delle mani e tecnica d'applicazione

Verniciatura su legno, agli esterni

Impregnare con einzA Bläueschutz (solo con legno dolce e di conifera).

Mano di fondo con einzA Fensterlack 3x1

Levigare e riempire i fori di perni ecc..

Mano intermedia con einzA Fensterlack 3x1

Mano di finitura con einzA (mix) Bunt Hochglanzlack

Verniciatura su legno, negli interni

Riempire i pori con PALMCOLOR Schnellspachtel, levigare leggermente.

Mano intermedia con einzA Vorlack-Schnellschliffgrund.

Indicazione: Prima della rilavorazione si rende assolutamente necessaria una opacizzazione attraverso un vello di levigatura.

Mano di finitura con einzA (mix) Bunt Hochglanzlack.

Verniciatura su ferro ed acciaio

Bisogna togliere la ruggine e pulire il supporto in modo tale che risulti privo di pelle di laminazione e di scorie, inoltre deve essere pulito, asciutto ed esente da grassi.

Mano di fondo con einzA Korral-Primer (due volte agli esterni).

Mano intermedia con einzA Vorlack-Schnellschliffgrund (negli interni) o con einzA SOLID Basic Vorlack (agli esterni).

Indicazione: Prima della rilavorazione si rende assolutamente necessaria una opacizzazione attraverso un vello di levigatura.

Mano di finitura con einzA (mix) Bunt Hochglanzlack.

Verniciatura da rinnovo

Verificare l'aderenza delle verniciature vecchie (taglio incrociato), pulirle accuratamente e levigare in superficie.

Per l'ulteriore sequenza delle mani vedasi sopra.

IV. Indicazioni di contrassegno e sicurezza

Il prodotto sottostà al regolamento sulle sostanze pericolose. Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP e il regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com.

Ossevare le informazioni e l'etichettatura sulla confezione !

VOC-Contenuto a seconda foglio II delle VOC-Regole 2004/42/EG

VOC valore limite foglio II A (sottocategoria d) - Lb: mass. 300 g/l secondo grado II (2010)

VOC-Contenuto di einzA (mix) Bunt Hochglanzlack: <300 g/l

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

Edizione 04/2020; Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.